



POWER ADAPTER W65ACC GaN

Schnellladegerät

Technische Informationen

Farbe:	Schwarz, Weiß
Oberfläche:	Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Eingangswechselstrom- frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-C 1, USB-C 2, USB-A
Output, max. Angaben*:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0 USB-C 1/2: max. 65,0 W PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 5,0 A, max. 55,0 W USB-A: max. 60,0 W
Durchschnittliche Effizienz:	91,43 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	84,46 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,26 W
Abmessungen:	44,4 x 29,4 x 91,22 mm
Gewicht:	143,4 g
VPE:	2 Stück

*Ausführliche Informationen auf Seite 2.

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN
Schwarz	7806510	4 034303 035946
Weiß	7806512	4 034303 033379



Was ist GaN?



GaN Adapter sind eine neue Art von Power Adaptern, die viele Vorteile gegenüber herkömmlichen, Silizium-basierten Adaptern bieten. GaN steht für Gallium Nitrit, ein Material mit einer höheren Leistungsdichte und Effizienz. Die Verwendung von GaN ermöglicht kleinere Power Adapter, die zusätzlich höhere Spannungen und Ströme handhaben können und dabei sogar weniger Wärme produzieren.

Das macht unsere Power Adapter mit **GaN**-Technologie **kleiner, schneller** und vor allem **energieeffizienter!**

(Intenso)[®]
for everyday life

QUALITÄTSPRÜFUNG
In Deutschland getestet ✓

www.intenso.de



POWER ADAPTER W65ACC GaN

Schnellladegerät

Outputangaben im Detail

Ausgangsspannung:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0 USB-C 1/2: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 3,25 A, max. 65,0 W PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 5,0 A, max. 55,0 W USB-A: 4,5 V/DC 5,0 A, max. 22,5 W 5,0 V/DC 4,5 A, max. 22,5 W 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 20,0 V/DC 3,0 A, max. 60,0 W USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: USB-C 1: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W USB-C 2 + USB-A: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W (geteilt) Total: max. 60,0 W
	USB-C 1 + USB-C 2: USB-C 1: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W USB-C 2: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 2,22 A, max. 20,0 W 12,0 V/DC 1,67 A, max. 20,0 W Total: max. 65,0 W USB-C 1 + USB-A: USB-C 1: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W USB-A: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC 1,5 A, max. 18,0 W Total: max. 63,0 W USB-C 2 + USB-A: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W Total: max. 15,0 W (geteilt)