NV1845DA

18V Akku Dachpappnagler

- **ERSTER AKKU AIR SPRING COIL DACHPAPPNAGLER**
- **HOHE ENERGIEEFFIZIENZ**
- **KEIN GAS/ KEIN SCHLAUCH/ KEIN KOMPRESSOR**



Spezifikationen

Spannung	18V
Motortyp	Brushless
Antriebssystem	Air Spring
Eintreibgeschwindigkeit	Bis zu 2,7 Nägel/Sek.
Nagellänge	25 mm bis 45 mm
Nagelschaft Ø	3,1 mm
Nagelkopf Ø	10,5 mm
Modi (umschaltbar)	Einzel- und Kontaktauslösung
Magazinkapazität	120 Nägel (drahtgebundene Coilnägel)
Tiefeneinstellung	werkzeuglos
Abmessungen (H x L x B)[1]	338 x 335 x 134 mm
Neigungswinkel	5°-16°
Gewicht [1 2]	4,3

Merkmale

Der erste Akku Dachpappnagler[3] der Branche mit einzigartigem Luftfeder-Antriebssystem für ein sanftes, pneumatisches Gefühl.
Schnell und leistungsstark - kann bis zu 45 mm Nägel eintreiben.
Ein Akku Dachpappnagler mit einer Vielzahl von Anwendungen, von Vinylverkleidungen über die Fensterinstallation bis hin zur Befestigung von Trockenbauwänden.
Staub- und verschleißfester Mechanismus für zuverlässigere, genauere Ergebnisse.

Ausführungen

NV1845DAW6Z: 4966376417315	OHNE Akku und Ladegerät HSC IV (HiKOKI-System-Case IV) Schutzbrille
NV1845DAWXZ: 4966376417322	2x Akku BSL1820M, Ladegerät UC18YFSL, HSC IV (HiKOKI-System-Case IV) Schutzbrille

[1] Inkl. Akku BSL1820M
[2] Gemäß EPTA-Procedure 01/2014.
[3] Stand: September 2024. Unter allen Elektrowerkzeugen der führenden Elektrowerkzeughersteller (Erhebung der KOKI-Gruppe).

MAKE.
MOVE.
GO

Abbildung symbolisch. Die Maschinen werden, wenn nicht anders angegeben, ohne Zubehör geliefert.
HiKOKI behält sich das Recht vor, bestimmte technische Eigenschaften sowie das standardmäßig mitgelieferte Zubehör zu ändern.
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Land variieren. Für Irrtümer und Satzfehler wird keine Haftung übernommen.