

NR1890DCA

18V Akku Streifennagler

- **LEICHT & KOMPAKT**
- **HOHE UND SCHNELLE ARBEITSLEISTUNG**
- **NEUE AGGRESSIVE NASE FÜR STABILE NAGELLEISTUNG**
- **KEIN GAS/
KEIN SCHLAUCH/
KEIN KOMPRESSOR**



Spezifikationen

Spannung	18V
Motortyp	Brushless
Antriebssystem	Air Spring
Nagellänge	50 bis 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 bis 3,3 mm
Eintreibgeschwindigkeit	Bis zu 2,7 Nägel/Sek.
Modi (umschaltbar) ¹	Einzel- und Kontaktauslösung
Magazinkapazität	50 Nägel (D-Kopf-Nägel)
LED	Ja
Langmagazin	Optional (Sonderzubehör)
Tiefeneinstellung	werkzeuglos
Magazinierungswinkel	30° bis 34°
Sparrenhaken	Ja
Abmessungen (H x L x B) ²	359 x 315 x 133 mm
Gewicht ^{2 3}	4,4 kg

Merkmale

Luftfeder-Antriebssystem, für ein sanftes, pneumatisches Gefühl.

Verbessertes, kompakteres und leichteres Design für einfache Handhabung und optimale Kontrolle.

Hohe Leistung für das sichere Eintreiben von bis zu 90 mm-Nägeln.

Verbesserte, aggressivere Nase verhindert das Abrutschen bei schrägen Lagen, für besseres Schrägnageln.

Leicht zugängliches Bedienfeld für einfache, sichere Handhabung.

Helle LED für bessere Sichtverhältnisse in dunklen oder beengten Räumen.

Ausführungen

NR1890DCAW3Z OHNE Akku und Ladegerät
(nur Einzelauslösung): HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)
4966376415953 Kunststoffkappe (Nasenschutz), Schutzbrille

NR1890DCAW9Z: OHNE Akku und Ladegerät
4966376415960 HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)
Kunststoffkappe (Nasenschutz), Schutzbrille

NR1890DCAWQZ: 2x Akku BSL1850MA, Ladegerät UC18YSL3
4966376415977 HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)
Kunststoffkappe (Nasenschutz), Schutzbrille

¹ NR1890DCAW3Z: Nur Einzelauslösung

² Inkl. Akku BSL1850MA

³ Gemäß EPTA-Procedure 01/2014.