

Flex AB | Petrol | 7.50 m

Artikelnummer	D1C9573
Gewicht	0.404kg
Länge	250mm
Breite	140mm
Höhe	53mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie unser **USB Flex AB** – das optimale USB Kabel, das Leistung trotz Längen auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-B-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Hochwertiges USB-Kabel mit USB-A auf USB-B Stecker:** Ausgestattet mit einem Innenleiter aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) für maximale Leitfähigkeit und Signalqualität. Der robuste Kunststoffmantel aus TPE sorgt für Flexibilität, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen im Büro oder Studio.
- **Auch in großen Längen erhältlich, ohne Einbußen bei der Qualität:** Verfügbar in Längen von bis zu 10 Metern, dank der hochwertigen Materialien und Verarbeitung bleibt die Signalqualität auch bei längeren Kabelstrecken stabil. Ideal für Setups, bei denen größere Distanzen überbrückt werden müssen.
- **Effektive 2-fach Schirmung und Datenübertragung bis zu 480 Mbps:** Die doppelte Abschirmung reduziert elektromagnetische Störungen (EMI) und sorgt für eine störungsfreie Datenübertragung, selbst in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten. Unterstützt die volle Geschwindigkeit gemäß USB 2.0-Standards.
- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Optimal geeignet für die Verbindung von Peripheriegeräten, wie Druckern oder Mischpulten:** Universell kompatibel mit USB-A- und USB-B-Geräten, ideal für professionelle Anwendungen in Tonstudios, Büros oder Home-Setups. Unterstützt reibungslose Verbindungen für zuverlässiges Arbeiten und kreative Projekte.

Mit seinem eleganten Design in **petrol** und den vielen Längenvarianten ist das USB Flex AB die ideale Wahl für alle, die Ansprüche an Länge und Langlebigkeit stellen ohne auf Qualität verzichten zu wollen.

Produkteigenschaften

Produktkategorie	USB Kabel, Datenkabel
Farbe	Petrol
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Features	24kt vergoldete Kontakte, patentierter Knickschutzstecker, 30 Jahre Garantie**, German Patent
Steckertyp 2	USB 2.0 Typ-B
Signalart	Audio, Daten
Kabellänge	7.50 m
Qualitätslevel	Excellence
Schirmungsaufbau	1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Schirmung	2-fach
Aussenmantelmaterial	TPE
Signalrichtung	IN/OUT
Steckertyp 1	USB 2.0 Typ-A
Kabel-Geometrie	Rund
Übertragungsrate	480 Mbps

Weitere Bilder

