

Heizkörperregler

EVO-TRV

Drahtloser Heizkörperregler

Anwendung

Der EVO-TRV ist ein drahtloser Heizkörperregler mit modernem ergonomischen Design und zahlreichen Komfort- und Energiesparfunktionen.

Die Regler verwenden eine Zwei-Wege-Kommunikation, die auf einer verschlüsselten Frequenz von 868 MHz basiert und leicht in das evohome Einzelraumregelungs-System integriert werden kann.

Zertifizierung

- CE
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

Besondere Merkmale

- Schnelle Montage und Inbetriebnahme
- Passt direkt auf die gängigsten Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5. Adapter für andere Anschlussarten im Zubehör
- Benutzerfreundlich durch großes, aufstellbares Display mit Hintergrundbeleuchtung, das sich leicht ablesen und flach zusammenklappen lässt
- Viele Betriebseinstellungen (Parameter) sind einstellbar:
 - lokale Sprache
 - Hintergrundbeleuchtung des Displays An/Aus
 - Anpassung der Empfindlichkeit der "Fenster offen" Funktion
 - Ventilhub
 - Temperatureinstellung korrigieren (Temperatur Offset)
- Anzeige des Zonnennamens
- Attraktives Design mit hochglanzpolierter Oberfläche
- Diebstahlschutz für Batterien und Gerät



Technische Daten

Elektrische Daten	
Spannungsversorgung:	Batterien
Batterien:	2 x Alkaline 1,5 V, LR6, AA
Anzeige:	Hintergrundbeleuchtetes Textdisplay 9 Zeichen 30 x 26 mm (B x H)
Temperaturfühler:	NTC-Sensor (intern)
Temperaturbereich:	0 - 35 °C
Schutzart:	IP30
Spezifikationen	
Abmessungen:	60 x 54 x 96 mm (H x B x L)
Gehäusematerial:	Polycarbonat (PC)
Ventilanschluss:	M30 x 1,5
Funkkommunikation	
Funkfrequenz:	SRD (868 - 870 MHz)
Funk-Leistung:	25 mW
Funk-Reichweite:	RX Klasse 2 30 m innerhalb von Wohngebäuden

Transport und Lagerung

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor der Installation auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur:	50 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	10 % *
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	90 % *

* nicht kondensierend

Bestellinformation

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen.

Geben Sie beim Bestellen immer die Artikelnummer an.

Produktvarianten

Beschreibung	Display	Spannungsversorgung	Artikelnummer
Drahtloser Heizkörperregler EVO-TRV	•	2x AA-Batterien	EVO-TRV

Zubehör

	Beschreibung	Artikelnummer
	AVS90	Vandalenschutz
		AVS90
	AFA90	Drehrad mit Frontabdeckung
		Chrom (3 Stück) AFA90
	ACH28	Adapter mit Gewindeanschluss
		für Comap-/Herz-Ventile M28x1,5 ACH28
	EVA1-DANFOSS	Danfoss-Adaptersatz
		für RA/RAV/RAVL EVA1-DANFOSS
	EVA1-THERAFIX	Adapter Therafix
		für HR90, HR93 EVA1-THERAFIX

Ademco 1 GmbH

Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 6261 81-0
info.de@resideo.com
resideo.com/de

Ademco 1 B.V. ZN Österreich

Office Park 1 / Top B02
1300 Wien - Schwechat
ÖSTERREICH
Tel.: +43 720 856 153
info.at@resideo.com
resideo.com/at

Pittway Sàrl

Zone d'Activités, La Pièce 6
1180 Rolle
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
info.ch@resideo.com
resideo.com/ch

Honeywell Home