

INFRAROT-OHR-/STIRN THERMOMETER

AOJ-20F



VIELSEITIG & ZUVERLÄSSIG

- Das Thermometer hat **vier Messmodi**: Stirnmessung bei Erwachsenen, Stirnmessung bei Kindern, Ohrmessung und Objekttemperaturmessung. Es ist ideal für die ganze Familie und besonders für die sanfte Fiebermessung bei Babys und Kleinkindern. Sogar die Temperatur in der Babyflasche oder in der Badewanne kann einfach und genau gemessen werden.
- **Schnell und genau**: Dank einer hochempfindlichen Präzisionssonde werden in nur einer Sekunde klinisch genaue Messwerte geliefert.
- **Hochtemperaturalarm**: Optische und akustische Signale warnen vor hohen Temperaturen ($> 37,5^{\circ}\text{C}$). Die 3-farbige LED-Anzeige informiert durch Farbwechsel einfach und verständlich über das Messergebnis.
- **Einfache und bequeme Handhabung**: Das Thermometer ist über die Ein-Knopf-Bedienung kinderleicht zu steuern. Der große HD-LED-Bildschirm hat eine sehr klare Anzeige und dank der Hintergrundbeleuchtung des Displays können die Messergebnisse auch im Dunkeln gut abgelesen werden. Mit der Stummschaltfunktion kann der Signalton ausgeschaltet werden, damit schlafende Patienten nicht geweckt werden. So wird das Fiebermessen angenehmer denn je!
- **Speicherfunktion**: Das Stirnthermometer zeigt die Temperatur sowohl in Celsius als auch in Fahrenheit an und verfügt über einen freien Speicher für bis zu 40 Messungen.
- **Einzigartiges Sondenlicht**: Eine in die Sonde integrierte LED beleuchtet den Gehörgang, um eine präzise Ausrichtung für genauere Messwerte zu ermöglichen.
- **Patentierte magnetische Sondenabdeckung**: Automatisches Umschalten zwischen Ohr- und Stirnmodus durch Abnehmen oder Aufsetzen der patentierten Magnetkappe.



Schnelles Ablesen
1 Sekunde

**3-Farben-
Hintergrundbeleuchtung**
Grün - Gelb - Rot

40 Messwertspeicher

Messbereich
0-100° Celsius (Objektmodus)
34-43° Celsius (Körpermodus)



INFRAROT-OHR-/STIRN THERMOMETER

AOJ-20F



SPEZIFIKATIONEN

Genauigkeit:	0,2°C (Körper) oder 0,1°C (Objekt)
Messgeschwindigkeit:	Ca. 1 Sekunde
Betriebstemperaturbereich:	10° C ~ 40° C (50° F ~ 104° F), 15% ~ 85% RH, Luftdruck: 700hPa ~ 1060hPa
Lagerung:	-25 C° ~ 55 C° (-13° F ~ 131° F), 15%~95%RH, Luftdruck: 700hPa ~ 1060hPa
Stoßfest:	Stoßfest bei 3 ft.
Abmessungen:	165 x 40 x 43 mm
Gewicht:	Ca. 97g (inkl. Batterien)
Batterien:	DC3V (2 x AAA-Batterie)
Lebensdauer der Batterie:	Ca. 1 Jahr / 6.000 Messwerte
Schutzart:	IP22

Verkaufseinheit 1 Stück

Art.Nr. 521-862354

GTIN 4250175862354

Abmessung cm

Gewicht g

Verpackungseinheit 6 Stück

GTIN 4250175862361

Abmessung 27,5 x 15,0 x 18,0 cm

Gewicht kg

Umkarton 36 Stück

GTIN 4250175862378

Abmessung 56,5 x 32,0 x 29,0 cm

Gewicht kg



Inhalt der Verpackung

1x Thermometer

2x AAA-Batterien

1x Handbuch