

OBERARM BLUTDRUCKMESSGERÄT

AOJ-30D



KOMPAKT ZUSAMMENKLAPPBAR

- Der Blutdruck-Computer AOJ-30D misst vollautomatisch **Blutdruck und Puls** am Oberarm.
- Das Messgerät ist einfach zu nutzen, extrem zuverlässig und sehr genau.
- Farbindikator zur schnellen Interpretation der Messwerte:** Sehen Sie auf einen Blick ob leichter oder zu hoher Blutdruck vorliegt (WHO-Einstufung).



Weiß für Standby



Grün für Normal



Gelb bei leichtem Bluthochdruck oder Pressure or Hypotension



Rot für hohen Blutdruck



WHO-Farbindikator

Großer Bildschirm

„Stillhalten“ Indikator

Klappmechanismus

- Durch den **Klappmechanismus** lässt sich das Gerät sehr platzsparend verstauen.
- Inklusive **praktischer Aufbewahrungstasche** und daher ideal für die Messung zu Hause oder unterwegs.



OBERARM BLUTDRUCKMESSGERÄT

AOJ-30D



SPEZIFIKATIONEN

Name:	Dr. Senst Oberarm-Blutdruckmessgerät
Modell Nr.:	AOJ-30D
Messobjekt:	Oberarm
Stromversorgung:	4 x 1,5 V AAA LR03
Messbereich Blutdruck:	57~255 mmHg
Messbereich Puls:	40~199 bpm
Messgenauigkeit Blutdruck:	± 3 mmHg (± 0,4 kPa)
Messgenauigkeit Puls:	± 5%
Stromversorgung:	4x AAA Batterien oder DC35135 auf USB-A Kabel
Bildschirmgröße:	108 x 47 mm
Manschettengröße:	22~42cm
Automatische Abschaltung:	1 Minute ohne Betrieb

Verkaufseinheit
Art.-Nr. 521-862385
EAN 4250175862385
Abmessungen 16,0 x 12,2 x 7,0 cm
Gewicht 500 g

Verpackungseinheit
EAN 4250175862392
Abmessungen 37,0 x 14,0 x 17,5 cm
Gewicht 2,7 kg

Umkarton
EAN 4250175862408
Abmessungen 39,5 x 29,5 x 36,5 cm
Gewicht 11,0 kg



- Verpackungsinhalt**
- 1x Blutdruckmessgerät
 - 1x Manschette 22~42 cm
 - 1x Beutel
 - 4x AAA Batterien
 - 1x DC35135 Kabel
 - 1x Benutzerhandbuch
 - 1x Schnellstartanleitung