SAMSUNG

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau




Marke : Samsung

Artikel-Code: SM-X400NZAREUB

Produktname : Galaxy Tab S10 Lite

- Premium-Look: Schlankes Design in drei stylischen Farben & robustes Metallgehäuse mit Corning® Gorilla® Glass 3
- Entertainment pur: Hochauflösendes Display trifft auf starke Performance für ein mitreißendes Streaming- & Gamingerlebnis
- S Pen inklusive: Intuitives Skizzieren, Schreiben und Bearbeiten von Dokumenten mit dem mitgelieferten Stylus
- Flexibel und anpassbar: Umfangreiches Zubehör & nahtlose Integration in dein Galaxy Ecosystem



Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 10,9”)
Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Bildschirmdiagonale: 27,7 cm (10.9"), Display-Auflösung: 2112 x 1320 Pixel. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 6 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 524 g. Produktfarbe: Grau

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	27,7 cm (10.9")
Display-Auflösung *	2112 x 1320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate	90 Hz
Panel-Typ *	TFT
Anzahl der Farben des Displays	16 Millionen Farben
Prozessor	
Anzahl Prozessorkerne	8
Prozessor Boost-Frequenz	2,4 GHz
Prozessor-Taktfrequenz *	2 GHz
Speicher	
Speicherkapazität *	6 GB
Speichermedium	
Interne Speicherkapazität *	128 GB
Integrierter Kartenleser *	✔
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	2 TB
Kamera	
Rückkamera-Typ *	Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch) *	8 MP
Autofokus	✔
Rückkamera-Blitz	✘
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit	30 fps
Frontkamera *	✔
Auflösung Frontkamera (numerisch)	5 MP
Netzwerk	
Mobile Netzwerkverbindung *	✘
Bluetooth	✔
Bluetooth-Version	5.3

Leistungen	
GLONASS	✔
BeiDou	✔
GPS	✔
Galileo	✔
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)	✔
Beschleunigungsmesser	✔
Umgebungslichtsensor	✔
Gyroskop	✔
Hallsensor	✔
Magnetometer	✔
Standort-Position *	✔
Software	
Plattform *	Android
Akku/Batterie	
Akku-/Batteriekapazität *	8000 mAh
Austauschbare Batterie	✘
Energie	
USB Typ-C Ladeport *	✔
Ausdauer	
Energieeffizienzklasse *	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Akkulaufzeit pro Zyklus *	5262 min
Akkulaufzeit in Zyklen *	2000
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall *	E
Reparierbarkeitsklasse *	C
Internationale Schutzart (IP-Code) *	IP42

Netzwerk	
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct	✔
Nahfeldkommunikation (NFC)	✘

Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopfhörer-Anschluss	USB

Design	
Gerätetyp *	Mobiles Tablet
Formfaktor *	Tablet
Produktfarbe *	Grau

Medienformate	
Unterstützte Audioformate	3GA, AAC, AMR, AWB, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM

Gewicht und Abmessungen	
Breite	254,3 mm
Tiefe	6,6 mm
Höhe	165,8 mm
Gewicht	524 g

Lieferumfang	
Eingabestift	✔
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C

Sonstige Funktionen	
Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP
WLAN	✔
Index der Reparierbarkeit	7.1

8806097638575

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date