

Kofferplattenspieler mit Encoding-Funktion

und AUX-IN, Bluetooth, USB, Cinch-Ausgang und Kopfhörer-Buchse



Leistungsübersicht

- Halbautomatischer Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33/45/87 U./min.
- Auto-Stopp-Funktion
- Eingebauter Stereo-Lautsprecher: Max. Musikleistung 2x 24W
- Encoding-Funktion:
Überspielen Sie Ihre Schallplatten in das MP3-Format auf USB
- Echtholzgehäuse mit PU-Leder und praktischem Tragegriff
- 3,5mm AUX-IN / Bluetooth / USB / Cinch-Ausgang
- 3,5mm Kopfhörer-Buchse / Encoding-Funktion
- Abmessungen (B/H/T): 350 x 114 x 255 mm
- Lieferumfang: HIF1979BT / Netzteil / Bedienungsanleitung

VPE 1

EAN 4260664982203

TECHNISCHE INFORMATIONEN: HIF1979BT

Modell-Nr.:		HIF1979BT
Hersteller		Reflexion
Netzteil: Strom-Versorgung	Eingangsspannung	AC: 100-230V~50/60Hz max. 0,4A
	Ausgangsspannung	DC: 5V / 1A, max. 5W
Eingangsspannung Gerät		DC: 5V / 1A
Standby-Leistungsaufnahme		< 0,5W
Maximale Leistungsaufnahme		Max. 5W
Anschlüsse	USB-Anschluss	USB 2.0, max. 32Gb (USB Stick), FAT32, mp3
	Kopfhörer-Anschluss	3,5mm Kopfhörer-Ausgang
	AUX-IN (Eingang)	3,5mm Audio-Eingang
	LINE-OUT (Ausgang)	Cinch (rot / weiß)
	DC-5V IN (Eingang)	Hohlstecker-Buchse
Funktionen & Modi		- Plattenspieler-Modus - Bluetooth-Modus - USB-Modus - AUX-IN-Modus - LINE-OUT-Funktion - Kopfhörer-Funktion
Plattenspieler		Geschwindigkeiten: 33 / 45 / 78 U/min. Auto Stopp (ein / aus)
USB-Aufnahme		Mp3, 128kBit/s, max. 32Gb USB Stick
Bluetooth-Spezifikationen		Version: V5,1 Frequenz: 2,4GHz Sendeleistung: max. 4dBm Reichweite: 10m (Sichtlinie) Profile: A2DP
Max. Musikleistung		Max. Musikleistung 48W
Maße (L / T / H) in mm		350 x 115 x 255mm
Gewicht		2,48 Kg

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.