

Tragbarer Kassettenrecorder

mit „One Touch“- Aufnahme und USB-MP3 Aufnahme



Leistungsübersicht

- Tragbarer Kassettenrecorder mit "One Touch"- Aufnahme und Autostopp
- Kassettenwiedergabe / USB-Wiedergabe (mp3)
- USB-MP3 Aufnahme (Mikrofon & Kassette auf USB)
- Eingebautes Kondensatormikrofon und eingebauter Lautsprecher
- Automatische Pegelsteuerung für die Aufnahme
- AUX-IN für Mono-Aufnahmen von MP3 oder digitalen Audio-Playern
- 3,5mm Kopfhörerausgang und 3,5mm Mikrofoneingang
- Netzteil- und Batteriebetrieb möglich (4x 1,5V C-Batterien nicht enthalten)
- Power-LED / Aufnahme-LED
- Abmessungen: 240 x 142 x 45mm
- Lieferumfang: Gerät, Netzteil, Bedienungsanleitung

VPE 8

EAN 4260664982357

SPEZIFIKATION

Modell-Nummer		CCR8018
Hersteller		Reflexion
“Standby”-Leistungsaufnahme		< 0,5W
Max. Leistungsaufnahme		Max. 4W
Eingangsspannung Netzteil-Betrieb		DC: 5V
Eingangsspannung Batterie-Betrieb		4x 1,5V Typ-C (UM-2) Batterien
Netzteil	Eingang	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgang	DC: 5V / 1A
Anschlüsse	DC 5V	1x Stromeingang
	REM	1x (3,5mm Mikrofon-Eingang mit Fernbedienung)
	AUX	1x (3,5mm AUX-Eingang)
	EAR	1x (3,5mm Kopfhörer-Ausgang)
	MIC	1x (3,5mm Mikrofon-Eingang)
	USB	1x (Typ-A)
USB-Spezifikationen		USB2.0 / max. 16GB USB-Sticks / EXFAT, FAT32
Kassetten-Spezifikationen		C60 / C90 (2-Spur-Monophon)
Gewicht		0,6Kg
Maße		253 x 139 x 45mm

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.