

## ABUS 5 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC55512

---



- 
- Analoge, wetterfeste Überwachungskamera in kompakter Bauform (ca. 8 cm hoch), mit 5-Megapixel-Bildauflösung, Nachtsicht wahlweise schwarz-weiß oder in Farbe
  - Bei Dunkelheit: integrierte Infrarot-LEDs für Schwarz-weiß-Bild & Weißlicht-LEDs für Farbbild ganz nach Bedarf einsetzen (Reichweite bis zu 30 m, je nach Einsatzort)
  - Bei wenig Licht: Low-Light-Funktion (bis 0,01 Lux) & Rauschunterdrückung (DNR)
  - Top Wind-&Wetter-Schutz (IP67), Blickwinkel (105° horizontal, 67° vertikal), Bildrate (max. 20 fps @ 5 MPx)
  - Plug-&-Play-Installation (wahlweise Decke/Wand) inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel und Netzteil
  - Individuelle Einstellungen per kompatibler Rekorder von ABUS: z. B. Konfiguration Nachtsicht, rekorderabhängig auch Objekterkennung (Mensch/Fahrzeug) + Zugriff von unterwegs via ABUS Link Station-App
  - Unterstützt die Formate TVI, AHD, CVI und FBAS/CVBS
- 

### Flexibler Nachtwächter

Diese analoge 5-Megapixel-Überwachungskamera (Bauform Mini-Dome) eignet sich für die Videoüberwachung bei Tag & Nacht. Besonders interessant: Für die Nachtsicht stehen zwei praktische Optionen zur Verfügung.

Die Nachtsicht mit dieser Überwachungskamera reicht bis zu 30 Meter. Entweder liefert die Kamera aus der Dunkelheit heraus Videobilder in schwarz-weiß, mithilfe von für Menschen unsichtbaren Infrarotlichts. Die Mini-Dome-Kamera bleibt dabei also dezent im Hintergrund. Ganz nach Wunsch holt sie Ereignisse in klares Licht, mithilfe der integrierten Weißlicht-LED.

## **ABUS 5 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera**

Art.-Nr. TVCC55512

---

Individuelle Einstellungen setzen Sie per kompatibler ABUS Rekorder. Besonders praktisch dabei: ein entsprechender Rekorder analysiert die Videobilder gezielt und speichert sie ganz nach Ihrem Bedarf (Bewegungserkennung Person/Fahrzeug). Die kompakte Kamera eignet sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Decke aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistert sie souverän und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild.

# ABUS 5 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC55512

|                                 |                                                     |                                 |                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Abmessungen                     | (LxBxH) 80x85 mm                                    | Lieferumfang 03<br>Menge        | 1                                                |
| Anwendungszweck                 | Allgemeine Überwachung                              | Lieferumfang 04<br>Beschreibung | Bohrschablone                                    |
| Artikelprogramm                 | Performance                                         | Lieferumfang 04<br>Menge        | 1                                                |
| Auflösung                       | 5 MP                                                | Lieferumfang 05<br>Beschreibung | Montagematerial                                  |
| Auflösungsmodi                  | TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps | Lieferumfang 05<br>Menge        | 1                                                |
| Bauform                         | Dome                                                | Lieferumfang 06<br>Beschreibung | Kurzanleitung                                    |
| Bildaufnehmer                   | CMOS                                                | Lieferumfang 06<br>Menge        | 1                                                |
| Bildoptimierung                 | BLC / HLC / DWDR                                    | Lieferumfang 07<br>Beschreibung | Sicherheitshinweise                              |
| Blende                          | F2.0                                                | Lieferumfang 07<br>Menge        | 1                                                |
| Brennweite                      | 2,8 mm                                              | Max. Auflösung @<br>Bildrate    | TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL |
| Bruttogewicht                   | 0,82 kg                                             | Max. Betriebstemperatur         | 60 °C                                            |
| Gehäusematerial                 | Aluminium Druckguss                                 | Max. Luftfeuchtigkeit           | 90 %                                             |
| Horizontaler Blickwinkel        | 105 °                                               | Mikrofon                        | Ja                                               |
| IR-LEDs                         | Ja                                                  | Min. Betriebstemperatur         | -40 °C                                           |
| IR-Reichweite (bis zu)          | 30 m                                                | Mindestbeleuchtung (Farbe)      | 0,01 lx                                          |
| Leistungsaufnahme               | 3,3 W                                               | Mindestbeleuchtung (IR)         | 0 lx                                             |
| Lieferumfang 01<br>Beschreibung | 5 MPx Mini Dome-Kamera                              | Nettogewicht                    | 0,3 kg                                           |
| Lieferumfang 01<br>Menge        | 1                                                   | Neu                             | Ja                                               |
| Lieferumfang 02<br>Beschreibung | Netzteil 12V DC / 1 A                               |                                 |                                                  |
| Lieferumfang 02<br>Menge        | 1                                                   |                                 |                                                  |
| Lieferumfang 03<br>Beschreibung | 30m Kombikabel                                      |                                 |                                                  |

## ABUS 5 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC55512

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Produktgruppe              | Video          |
| Schutzart IP               | 67             |
| Spannungsversorgung<br>DC  | 12 (+/-25 %) V |
| Sprache OSD                | EN             |
| Tag-/Nachtumschal-<br>tung | ICR/Farbe/S/W  |
| Technologie                | Analog HD      |
| Vertikaler Blickwinkel     | 67 °           |
| Videoausgang               | 1 x BNC        |
| Weißlicht LEDs             | 1 St.          |