



Mini-GBIC-Einzelsmodus-LC-Modul

TEG-MGBS10 (2.0R)

- Mini-GBIC-Modul für Singlemode-Faser mit LC-Anschluss-Typ
- Für Entfernungen bis zu 10km
- Entwickelt für Verbindung mit einem Standard Mini-GBIC Steckplatz

Das TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single Mode Modul funktioniert mit Standard-Mini-GBIC Steckplätzen der meisten Switches. Dieses Single-Mode Modul vom Typ LC überbrückt Entfernungen bis zu 10km (6,2 Meilen) und ein 1000Mbps-LX (Typ LC) Mini-GBIC Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

- Erfüllt die IEEE 802.3z Gigabit Ethernet und Fiber Channel Standards
- Industrie-Standard SFP-Paket
- Duplex LC-Anschluss
- 1.0625Gbps Fiber Channel konform
- 1.25Gbps Gigabit Ethernet konform
- 3,3V Versorgungsspannung
- 3 Jahre begrenzte Garantie

Technische Spezifikationen

Wellenlänge

- 1310nm

Optische Ausgangsleistung (dBm)

- -9 ~ -3

Optische Eingangsleistung (dBm)

- -22 ~ -3

Gesamtleistung

- -13

Entfernung

- 10km