



2-Port-USB-KVM-Switch

TK-207K (v3.xR)

- 2-Port-KVM-Switch mit VGA- und USB-Computeranschlüssen
- High Quality Auflösung von 2048 x 1536 für eine gestochen scharfe Anzeige
- Steuerung von zwei Computern mit einem Satz Konsolensteuerungen
- Geräteumschaltung mit Auto-Scan und akustischer Rückmeldung
- Unterstützt die meisten Betriebssysteme und fortgeschrittene Maus-Designs
- Bus-gespeist - kein externer Stromadapter erforderlich
- Alle erforderlichen Kabel sind inbegriffen

Mit dem TRENDnet USB-KVM-Switch (2-Port), Modell TK-207K, können Sie zwei PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus verwalten. Wechseln Sie mit einem einfachen Tastendruck zwischen zwei PCs. Im Lieferumfang des KVM-Switchs sind separate KVM-Kabelsätze enthalten, so dass der Benutzer sofort mit der Steuerung von zwei PCs beginnen kann. Die KVM-Kabel versorgen den KVM-Switch zudem mit Strom, so dass kein Netzadapter erforderlich ist. Tastenkombinationen ermöglichen den sofortigen Zugriff auf Funktionen wie das Umschalten zwischen Computern und das automatische Scannen. Mit seiner Hotkey-Funktion und der akustischen Rückmeldung ist der USB-KVM-Switch (2-Port) die ideale Wahl zur Verwaltung mehrerer PCs.



VGA

Konzipiert für VGA-Systeme mit Auflösungen bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz.



Drucktasten-Steuerung

Dieses KVM-Kit enthält zwei KVM-Kabelsätze



Mitgelieferte Kabel

Dieses KVM-Kit enthält zwei KVM-Kabelsätze

EIGENSCHAFTEN



Computer

Steuerung von bis zu 2 Computern mit einer Reihe Konsolengeräten



VGA

Dieser VGA-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 2048x1536 mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz



Drucktasten-Steuerung

Verwenden Sie die Drucktasten an der Vorderseite des KVM-Switchs, um ganz einfach zwischen Computern zu schalten



Tastenkombinationen

Dieser VGA-KVM-Switch verfügt über Tastenkombinationen zum Wechseln zwischen Computern



USB-Maus und -Tastatur

Mit USB-Tastatur- und -Mausanschluss



Mitgelieferte Kabel

Dieses KVM-Kit enthält zwei Sätze KVM-Kabel



Computer-Ports

Erfordert freie USB- und VGA-Ports von angeschlossenen Computern

ILLUSTRATION EINES NETWORK



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konsolenportanschlüsse

- 1x VGA/SVGA HDB, 15-polig (Buchse)
- 2x USB 2.0-Ports (Tastatur/Maus)

Computerschnittstelle (bis zu 2)

- 1 USB 2.0 Typ-A-Anschluss
- 1x VGA/SVGA HDB, 15-polig (Buchse)

Kabel (2 Sätze)

- Länge: 1,2 m (4 Fuß)
- VGA/SVGA (Stecker) zu VGA/SVGA (Stecker)
/ USB Typ A

Monitor-Auflösung

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastatur-Tastenkombinationen

Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Leistung

- Strom über USB
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

Maße

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 Zoll)

Gewicht

- 96g (3,4 Unzen)

Garantie

- 2 Jahre

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Packungsinhalt

- TK-207K
- 2 x KVM-Kabel (1,2 m/4 Fuß)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.