

CTF45P_230V

CNC Tischfräse

-
- max. Fräsdurchmesser von 10 mm
- max. kontinuierliche Arbeitszeit 6 h
- max. Vorschubgeschwindigkeit: 800 mm/min
- XY-Achsenpositioniergenauigkeit: 0,05 mm
- unterstützte CAM Software: Candle, Carveco, Artcam, Easel
- Anwählbare Sprachen für Steuerung: DE, EN, ES, FR, PT
- USB-Schnittstelle, Wifi-Connection, SD-Kartenlesegerät (+TF-Card.4GB)
- 80 W Motorspindel bis 8000 min⁻¹

Lieferumfang: V-Bit-Fräser, 2x Fräser, 10x Schnitzfräser, 2 Spannzangen (ER11-6mm, ER11-1/4"), Werkstückklemmen (6 Stück)

optionales Zubehör:

- CTF45P4x (4-Achsen-Set zur Bearbeitung von rotationssymmetrischen Bauteilen)
- CTF45P500W (500W Spindel für Bearbeitung von ALU)
- CTF45PClean (Absaugung)
- CTF45PLaser20W (Diodenlaser)
- CTF45PLWT (Laserwagentisch für Diodenlaser)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

CTF45P_230V

CNC Tischfräse



Technische Details

Motorleistung S1 in W	80
Aufstellmaß in mm	742 x 689 x 413
Schall-Druckpegel in dB(A)	85
Nettogewicht in kg	15,800
Verpackungslänge in mm	760
EAN Code	9120132140991

Spannung	100 - 240 / 50 - 60 Hz
Schall-Leistungspegel in dB(A)	105
Bruttogewicht in kg	20,600
Verpackungsbreite in mm	740
Verpackungshöhe in mm	213

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**