

D500VECO_230V

Drehselbank



- 4 Spindeldrehzahlen (890|1260|1760|2600 min⁻¹)
- Spindelstockgewindeaufnahme: M18 x 2,5 mm

Lieferumfang: Adapter M33 x 3,5; Planscheiben-Ø: 145 mm, Werkzeugauflage: 300 mm; 2 Drechseisen; Körnerspitze

optional: Bettverlängerung D500BVL



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

D500VECO_230V

DrehSELbank



Technische Details

Motorleistung S1 in W	300
Spitzenweite in mm	500
Schall-Leistungspegel in dB(A)	84
Bruttogewicht in kg	19,500
Verpackungsbreite in mm	325
Verpackungshöhe in mm	414

Aufstellmaß in mm	890 x 325 x 414
Spitzenhöhe in mm	175
Schall-Druckpegel in dB(A)	71
Nettogewicht in kg	16,500
Verpackungslänge in mm	890
EAN Code	9120132140540

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**