

DIPA40NEO

Druckluft Invertor Plasma Schneidanlage



- max. Schnittstärke 12 mm
- Wahlschalter Luftnachströmzeit 2,5 oder 5 Sekunden
- Luftdurchflussmenge 30 - 100 l/min
- Betriebsluftdruck 2-4bar (0,2 - 0,4 MPa)

Lieferumfang: Masseklemme (L=3m), Schneidbrenner (L=4m), Druckminderer, Verbindungsschlauch (0,5m)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

DIPA40NEO

Druckluft Invertor Plasma Schneidanlage



Technische Details

Aufstellmaß in mm	371 x 153 x 232
Schneidstrombereich	15 - 40
Eingangsspannung	230 V 50-60 Hz
Bruttogewicht in kg	11
Verpackungsbreite in mm	310
Verpackungshöhe in mm	350

Eingangsleistungskapazität in KVA	4,8
max. Schnittstärke in mm	12
Gasvorströmzeit in s	2,5 5
Nettogewicht in kg	9
Verpackungslänge in mm	510
EAN Code	9120132140427

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**