

FW150PRO

Schweißwagen



- max. Beladung
 - Gesamt: 130kg
 - Ablage oben: 40 kg
 - Laden: 10 kg
 - Untere Lade: 20 kg
- Stellfläche Gasflasche: 360 x 246 mm
- Dimension Ablage oben: 512 x 360 mm
- Maße Laden
 - Lade klein (2x) : 280 x 406 x 51 mm
 - Lade groß (1x): 280 x 406 x 137 mm
- Raddimension:
 - hinten (fix): Ø 160 x 38 mm
 - vorne (Brems-Lenkrollen): Ø 76 x 25,4 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

FW150PRO

Schweißwagen



Technische Details

Aufstellmaß in mm	850 x 500 x 848
Nettogewicht in kg	35
Verpackungslänge in mm	580
EAN Code	9120132140687

Bruttogewicht in kg	38
Verpackungsbreite in mm	446
Verpackungshöhe in mm	778

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**