

HOB305ABS_230V

Abricht-Dickenhobelmaschine



- Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- Lippen in den Abrichttischen zur Lärmdämmung
- Absaug sack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
- Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Vorschub-Dickenhobel abschaltbar
- integrierte Fahrenrichtung mit 2 fixen und 2 Lenkrollen mit Hebe und Senkfunktion

Lieferumfang: integrierte Absaugung, Unterbau, Hobelmesser montiert (308 x 2,5 x 20 mm), Staubsack



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

HOB305ABS_230V

Abricht-Dickenhobelmaschine



Technische Details

Abricht Tischgröße in mm	1075 x 305
Abrichten max. Spanabnahme in mm	3
Schwenkbereich Abrichtanschlag	90- 45 °
Spannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge	1,8 m
Dickenhobel Tischgröße in mm	500 x 305
Durchlasshöhe in mm	160
Hobelwellendrehzahl in min-1	6700
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96,2
Bruttogewicht in kg	99
Verpackungsbreite in mm	690
Verpackungshöhe in mm	590

Abrichten Tischhöhe in mm	925
Abrichtanschlag in mm	643 x 126
Motorleistung S1 in W	1800
Vorschubgeschwindigkeit	8,3 m/min
Aufstellmaß in mm	1140 x 780 x 1080
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	2
Hobelwellendurchmesser in mm	Ø 62
Hobelmesseranzahl	2
Schall-Druckpegel in dB(A)	83,2
Nettogewicht in kg	93
Verpackungslänge in mm	1.225
EAN Code	9120132141035

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**