

HOB305ABS_400V

Abricht-Dickenhobelmaschine



- Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- Absaug sack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
- Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Vorschub-Dickenhobel abschaltbar
- integrierte Fahreinrichtung mit 2 fixen und 2 Lenkrollen mit Hebe und Senkfunktion

Lieferumfang: integrierte Absaugung, Unterbau, Hobelmesser montiert (308 x 2,5 x 20 mm), Staubsack



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

HOB305ABS_400V

Abricht-Dickenhobelmaschine



Technische Details

Abricht Tischgröße in mm	1075 x 305	Abrichten Tischhöhe in mm	925
Abrichten max. Spanabnahme in mm	3	Abrichtanschlag in mm	643 x 126
Schwenkbereich Abrichtanschlag	90-45°	Motorleistung S1 in W	1800
Spannung	400 V / 50 Hz	Kabellänge	1,8 m
Vorschubgeschwindigkeit	8,3 m/min	Aufstellmaß in mm	1140 x 780 x 1080
Dickenhobel Tischgröße in mm	500 x 305	Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	2
Durchlasshöhe in mm	160	Hobelwellendurchmesser in mm	Ø62
Hobelwellendrehzahl in min-1	6700	Hobelmesseranzahl	2
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96,2	Schall-Druckpegel in dB(A)	83,2
Bruttogewicht in kg	99	Nettogewicht in kg	93
Verpackungsbreite in mm	690	Verpackungslänge in mm	1.225
Verpackungshöhe in mm	590	EAN Code	9120132141042

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**