

OWH3.0

Offroad Wagenheber



- Länge Hubstange: 1150 mm
- Hubbereich ohne Verlängerung: 155 - 550 mm
- Hubbereich mit Verlängerung: 285-535 oder 315-565 mm
- Räder-Ø: vorne 150 x 55 mm, hinten 200 x 55 mm
- empfohlenes Hydrauliköl: ISO VG46 (HLP46)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

OWH3.0

Offroad Wagenheber



Technische Details

Aufstellmaß in mm	810 x 320 x 200
Bruttogewicht in kg	39
Verpackungsbreite in mm	375
Verpackungshöhe in mm	300

Hubkraft in kg	3000
Nettogewicht in kg	37,200
Verpackungslänge in mm	860
EAN Code	9120132140274

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**