

SK220_230V

Sandstrahlkabine



- Lampe zur Beleuchtung der Kabine
- 60 kg Gitterbeladung
- verwendbare Strahlmittelkorngröße: 0,12 - 0,25 mm
- max. Strahlmittelmenge 32 l
- Handschuhöffnung Ø 175 mm
- Deckelöffnung 860 x 410 mm
- Druckluftanschluss 1/4" (EU-Type)
- Anforderungen an Luftbedarf: 200-350 l/min & 4-8 bar

Lieferumfang: Keramikdüsen 4,5,6,7; Sandstrahlpistole, 1 x Handschuhe für Fixmontage



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SK220_230V

Sandstrahlkabine



Technische Details

Spannung	230 V / 50 Hz	Aufstellmaß in mm	905 x 620 x 1390
Bruttogewicht in kg	47,500	Nettogewicht in kg	43,500
Verpackungsbreite in mm	730	Verpackungslänge in mm	895
Verpackungshöhe in mm	145	EAN Code	9120132140748

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**