

SK90_230V

Sandstrahlkabine



- Lampe zur Beleuchtung der Kabine
- 5 kg Gitterbeladung
- verwendbare Strahlmittelkorngröße: 0,12 - 0,25 mm
- max. Strahlmittelmenge 6,5 l
- Handschuhöffnung Ø 138 mm
- Deckelöffnung 585 x 485 mm
- Druckluftanschluss 1/4" (EU-Type)
- Anforderungen an Luftbedarf: 200-350 l/min & 4-8 bar

Lieferumfang: Keramikdüsen 4,5,6,7; Sandstrahlpistole, 1 x Handschuhe für Fixmontage



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SK90_230V

Sandstrahlkabine



Technische Details

Aufstellmaß in mm	630 x 510 x 490
Nettogewicht in kg	17,500
Verpackungslänge in mm	620
EAN Code	9120132140731

Bruttogewicht in kg	19,500
Verpackungsbreite in mm	530
Verpackungshöhe in mm	220

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**