

TAS140AKKU

AKKU-Tauchsäge



- 20V Akkuspannung / 2Ah
- 2 Führungsschienen (2 x 750 mm = 1500 mm Gesamtlänge)
- inkl. Absauganschluss
- 6 Sägeblattgeschwindigkeitsstufen am Bediengriff
einstellbar (2000-5500min⁻¹)
- Schnitttiefen:
 - 90° 52 mm (mit Führungsschiene: 46mm)
 - 45° 38 mm (mit Führungsschiene: 32mm)

Lieferumfang: BMC, Sägeblatt: Ø140 mm x 20 x 1,8 mm (42Z), 2 x Akku, 1x Ladegerät, Parallelanschlag, 2 Führungsschienen + Verbindungselement



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

TAS140AKKU

AKKU-Tauchsäge



Technische Details

Akkuspannung	20 V
Absauganschluss in mm	Ø34,5
max. Schnitthöhe 90° in mm	52 (46)
Sägeblatt Drehzahl in min-1	2000 - 5500
Schall-Leistungspegel in dB(A)	87,8
Vibration Handgriff in m/s2	2,947/3,117
Nettogewicht in kg	3,600
Verpackungslänge in mm	760
EAN Code	9120132140281

Akkukapazität	2 Ah
Aufstellmaß in mm	345 x 230 x 245
max. Schnitthöhe 45° in mm	38 (32)
Sägeblatt Schwenkbereich	-1 - 47°
Schall-Druckpegel in dB(A)	79,8
Bruttogewicht in kg	9,500
Verpackungsbreite in mm	473
Verpackungshöhe in mm	260

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**