

TW75_230V

Teilewaschgerät



- Pumpenleistung 26 W
- Fördermenge 2,7 - 3,3 l/min
- Wannenkapazität 75 l
- min. Füllstand Reinigungsmittel: 22 l
- max. Gewichtsbelastung (Werkstück): 20 kg
- zugelassen für Reinigungsmittel auf Wasserbasis

Lieferumfang: flexibler Schlauch mit Düse, Ablagefach

Optional: TW-WB- Waschbürste



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

TW75_230V

Teilewaschgerät



Technische Details

Spannung	230 V / 50 Hz
Aufstellmaß in mm	760 x 540 x 880
Nettogewicht in kg	23
Verpackungslänge in mm	790
EAN Code	9120132140779

Schutzklasse	IPX8
Bruttogewicht in kg	26
Verpackungsbreite in mm	550
Verpackungshöhe in mm	320

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**