

WB150ELIFT_230V

Hobelbank elektr. höhenverstellbar



- Arbeitsfläche aus Gummibaumholz (Rubber Wood)
- eine Hobelbankzangen (Breite : 280 mm (L), Verfahrweg: max. 160 mm)
- ausreichend Stauraum (Ablagefach hinten)
- Arbeitsplatten-dimension: 1365 x 500 x 18 mm
- max. Beladung 40 kg
- Höhenverstellung Arbeitsplatte von 765 bis 1220 mm

Lieferumfang: Netzteil, 4 Metallbankhaken



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WB150ELIFT_230V

Hobelbank elektr. höhenverstellbar



Technische Details

Spannung	100-240 / 50-60 Hz
Verstellwege	1390 x 505 x 780
Ladenanzahl	1
Laden Maße in mm	420 x 185 x 105
Nettogewicht in kg	26,500
Verpackungslänge in mm	1.390
EAN Code	9120132140946

Tischhöhe in mm	765 - 1220
Nutzlast in kg	40
max. Ladenlast in kg	5
Bruttogewicht in kg	31
Verpackungsbreite in mm	520
Verpackungshöhe in mm	140

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**