

H4TLGM

Drehseleisenset m.aust.HM Schneidplatte



- Gesamtlänge: 506 mm
- Grifflänge: 338 mm
- Griffdurchmesser: Ø 40 mm
- Griff aus Buchenholz

Lieferumfang: 1x HM-Schneidplatten (viereckig 11,3x11,1xØ4,5mm-35°-2R50; Diamant-Form (Ti-beschichtet) 28x10mm) 2x HM-Schneidplatten rund (Ti-beschichtet) Ø12xØ4,3x2,5; rund Ø6;), 1 x Torx-Schlüssel

Ersatzschneidplatten als Zubehör im 9er Set erhältlich



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

H4TLGM

Drechseleisen-set m.aust.HM Schneidplatte



Technische Details

Bruttogewicht in kg	2,170
Verpackungsbreite in mm	195
Verpackungshöhe in mm	61

Nettogewicht in kg	2,040
Verpackungslänge in mm	545
EAN Code	9120132140311

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**