

11190000	DATENBLATT	
Gültig ab: 05.06.2024	EPIC® H-BE 2,5 KONTAKTE GEDREHT	

Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC®Rechtecksteckverbinder



Artikel-Nummer	Artikel	Version	Leiterquerschnitt in mm ²	Quer- Schnitts- kennzahl	Oberfläche	Abisolierlänge (mm)
Kontakte (Silberbeschichtet)						
11190000	H-BE 2,5	Stift	0,5	0	Ag	8,0
11195000	H-BE 2,5	Buchse	0,5	0	Ag	8,0
11190100	H-BE 2,5	Stift	0,75 - 1	1	Ag	8,0
11195100	H-BE 2,5	Buchse	0,75 - 1	1	Ag	8,0
11190200	H-BE 2,5	Stift	1,5	2	Ag	8,0
11195200	H-BE 2,5	Buchse	1,5	2	Ag	8,0
11190300	H-BE 2,5	Stift	2,5	3	Ag	8,0
11195300	H-BE 2,5	Buchse	2,5	3	Ag	8,0
11190400	H-BE 2,5	Stift	4,00	Ohne	Ag	8,0
11195400	H-BE 2,5	Buchse	4,00	Ohne	Ag	8,0
Kontakte (Goldbeschichtet)						
11190301	H-BE 2,5	Stift	0,14-0,37	1	Au	8,0
11190302	H-BE 2,5	Buchse	0,14-0,37	1	Au	8,0
11192000	H-BE 2,5	Stift	0,5	0	Au	8,0
11197000	H-BE 2,5	Buchse	0,5	0	Au	8,0
11192100	H-BE 2,5	Stift	0,75 - 1	1	Au	8,0
11197100	H-BE 2,5	Buchse	0,75 - 1	1	Au	8,0
11192300	H-BE 2,5	Stift	2,5	3	Au	8,0
11197300	H-BE 2,5	Buchse	2,5	3	Au	8,0
11192200	H-BE 2,5	Stift	1,5	2	Au	8,0
11197200	H-BE 2,5	Buchse	1,5	2	Au	8,0



Hinweis:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11190000DE Version: 03	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE