

10431605	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.04.2022	EPIC® H-Q 5 / H-Q 7 Crimp PE	

Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder



Artikel-Nummer	Artikel	Version	Leiterquerschnitt in mm ²	Oberfläche	Abisolierlänge (mm)
10431605	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75...1.0mm ²	male	0,75 - 1	Ag	7,4
10432605	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75...1.0mm ²	female	0,75 - 1	Ag	7,3
10431615	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1.5mm ²	male	1,5	Ag	7,4
10432615	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1.5mm ²	female	1,5	Ag	7,3
10431625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5mm ²	male	2,5	Ag	7,4
10432625	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 2.5mm ²	female	2,5	Ag	7,3

Hinweis:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10431605DE Version: 00	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE