

44429018	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MC KOAX-KONTAKTE	

Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder



Artikel-Nummer	Artikel	Version	Oberfläche	Für Leitungstyp
Lötanschluss				
44429018	EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU	Stift	Au	RG 58 CU
44429017	EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU	Buchse	Au	RG 58 CU
44429020	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU	Stift	Au	RG 180 BU
44429019	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU	Buchse	Au	RG 180 BU
44429022	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU	Stift	Au	RG 187 AU
44429021	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU	Buchse	Au	RG 187 AU
Löt-/Crimpanschluss				
11214200	MC SLEM KOAX KONTAKTSTIFT	Stift	Au	RG 58
11219200	MC BLEM KOAX KONTAKTBUCHSE	Buchse	Au	RG 58



Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44429018DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

44429018	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MC KOAX-KONTAKTE	



Info

Neu: 75Ohm Kontakte

Produkteigenschaften

Lötanschluss: Der Innenleiter und der Schirm des KOAX-Kabels werden angelötet

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44429018DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------