

74033001	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® POWER LS1 SCM AU	

Beschreibung

- Stiftkontakte für Rundsteckverbinder LS1



Artikel- Nummer	Artikel- Bezeichnung	Version	Für Bauform
1mm Kontakte Stift			
74033001	POWER LS1 A SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10)	1 mm Stift 0,14-1,0mm ²	LSI A1, A3, G5
74033000	POWER LS1 A SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)	1 mm Stift 0,14-1,0mm ²	LSI A1, A3, G5
74034001	POWER LS1 F SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10)	1 mm Stift 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7
74034000	POWER LS1 F SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)	1 mm Stift 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7
2mm Kontakte Stift			
74033101	POWER LS1 A SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (10)	2 mm Stift 0,5-2,5mm ²	LSI A1, A3, G5
74033100	POWER LS1 A SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (100)	2 mm Stift 0,5-2,5mm ²	LSI A1, A3, G5
74034101	POWER LS1 F SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (10)	2 mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7
74034100	POWER LS1 F SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (100)	2 mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7
44420103	POWER LS1 F SCEM 2 mm AU 4,0 (100)	2 mm Stift 4,0mm ²	LS1 F6, F7



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB74033001DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE