

74034501	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® POWER LS1 BCEMS/BCEMF/BCEMD	

Beschreibung

- Buchsenkontakte für Rundsteckverbinder LS1



Artikel- Nummer	Artikel- Bezeichnung	Version	Für Bauform
1mm Kontakte Buchse			
74034500	POWER LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)	1 mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, A6
74034501	POWER LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10)	1 mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, A6
2mm Kontakte Buchse			
44429371	POWER LS1 D BCEMF 2 mm AU 0.5 - 2.5 (10)	2 mm Buchse Feder 0,5- 2,5mm ²	LS1 D6, A6
44429370	POWER LS1 D BCEMF 2 mm AU 0.5 - 2.5 (100)	2 mm Buchse Feder 0,5- 2,5mm ²	LS1 D6, A6
44420104	POWER LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0 (10)	2 mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	LS1 D6
44420105	POWER LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0 (100)	2 mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	LS1 D6
44429001	POWER CIRCON BCBG 2MM 1.0-2.5 (3000) RE	2 mm Buchse crimp	LS1 D6, A6

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB74034501DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

74034501	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® POWER LS1 BCEMS/BCEMF/BCEMD	



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB74034501DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE