

MKS355ECO_230V

Mobile Metallsäge



- hohe Schnittleistung durch im Lieferumfang enthaltenes Spezial Hartmetallsägeblatt
- Schraubstock mit Schnellverstellung und Gehrungsfunktion
- zum schnellen Trennen von Rohren, Flach- und Rundmaterial aus Stahl, Aluminium und NE-Metallen
- bestens geeignet für Montageeinsatz
- Sägeblatt: 355mm, Bohrung: 25,4mm 72 Zähne



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

MKS355ECO_230V

Mobile Metallsäge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	2000
Aufstellmaß in mm	710x250x635
Schnittleistung rund Ø 45° in mm	90
Schnittleistung LxH 45° in mm	120x90
Sägeblatt (/Bohrung) in mm	355/25,4
Schall-Leistungspegel in dB(A)	100,9
Bruttogewicht in kg	20
Verpackungsbreite in mm	340
Verpackungshöhe in mm	450

Spannung	230V / 50Hz
Schnittleistung rund Ø 90° in mm	120
Schnittleistung LxH 90° in mm	190x90
Schnittleistung quadratisch 90° in mm	105
Sägeblatt Drehzahl in min-1	1700
Schall-Druckpegel in dB(A)	89,9
Nettogewicht in kg	18,500
Verpackungslänge in mm	540
EAN Code	9120058377648

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**