



15.11.2024

G18 PRO NC

PROFESSIONAL WALKIE TALKIE

Das unzerstörbare WALKIE-TALKIE wird durch die Rauschunterdrückung zum Professional und übertrifft die MILITÄRISCHEN Zuverlässigkeitsstandards.



Professional Walkie Talkie

G18 PRO NC

Das fortschrittlichste Modell der Walkie-Talkie-Reihe PMR446 übertrifft das militärische Zuverlässigkeitsniveau.

Es behält seinen robusten Rahmen, sein Display mit hoher Sichtbarkeit und einer IP67-Zertifizierung, die Beständigkeit gegen Staub und Wasser garantiert und es auch für die extremsten Umgebungen geeignet macht.

Das G18 PRO wartet außerdem mit der Funktion der **Rauschunterdrückung** für klare und störungsfreie Gespräche auch in den geräuschvollsten Situationen auf und ist dazu konzipiert, sich allen Anforderungen und Einsatzgebieten anzupassen.

Wichtigste Merkmale

- **RAUSCHUNTERDRÜCKUNG**
Um klare und störungsfreie Gespräche zu garantieren.
- **Beleuchtetes DISPLAY**
Für klare Sicht und mühelose Einstellung des Funkgeräts.
- **FULL OPTIONAL**
Dual watch, Scrambler, RRM, UKW-Rundfunk. usw.)





Professional Walkie Talkie

G18 PRO NC

Sich für ein Funksprechgerät wie das **G18 PRO** zu entscheiden, bedeutet, frei auf großen Entfernungen zu kommunizieren, ohne Abonnementkosten und mit einem auf Langlebigkeit ausgelegten Gerät.

G18 PRO ist die ideale Lösung für alle, die in jeder Situation Zuverlässigkeit und Leistung verlangen, vom Arbeiten im Freien bis zu den widrigsten Umgebungsbedingungen. Dieses Modell ist das modernste des Produktangebots PMR446 und eigens dazu gedacht, eine stabile und sichere Kommunikation zu bieten.

Dieses Walkie-Talkie wartet mit zwei hochmodernen Funktionen für sichere und wirkungsvolle Kommunikation auf. Die **Scrambler-Funktion** garantiert geschützte Gespräche durch Codierung der Sprachnachrichten, sodass diese nur für die aktivierten Geräte verständlich sind. Die **zweite Funktion, der Kompander**, passt das Übertragungsniveau abhängig vom Ziel der Übertragung an. Das Signalebene wird praktisch abhängig von der Lautstärke der Stimme automatisch geregelt, indem das übertragene Niveau je nach Notwendigkeit erhöht oder verringert wird.

Dank der Konstruktion nach dem Militärstandard MIL-STD810G und der IP67-Zertifizierung ist G18 PRO **rundum staub- und wasserdicht und kann so maximal 30 Minuten bis zu einem Meter Tiefe in Wasser getaucht werden**. Diese Robustheit macht es perfekt für intensive Einsätze und in widrigen Umgebungen und garantiert auch unter Extrembedingungen durchgängigen Betrieb.

Unter seinen hochmodernen Funktionen umfasst das G18 PRO die **Rauschunterdrückungstechnologie**, die auch in geräuschvollen Umgebungen ein klares Audioerlebnis gewährleistet, und darüber hinaus Optionen wie den Scrambler und den Kompander, um die Sicherheit und die Qualität der Kommunikation zu verbessern. Mit einer Ausgangsleistung von ≤ 500 mW ERP und einem Kanalaraster bei 12.5Khz ist es auch mit Funktionen wie dem Scannen der Kanäle, der Sprachabstimmung und dem Roger-Beep-Signal ausgestattet, für eine einfache und unmittelbare Übertragung.

Das G18 PRO bietet eine **einzigartige Kombination von hochmoderner Technologie und extremer Widerstandsfähigkeit**, ideal für alle, die nach Kommunikation auf hohem Niveau ohne Kompromisse auch in den anspruchsvollsten Situationen Ausschau halten.

Professional Walkie Talkie

G18 PRO NC

Technische Eigenschaften

- Funkgerät PMR446
- 99 Kanäle: 16 + 83 vorprogrammierte
- Konform mit Military Standard MIL-STD 810G
- Rauschunterdrückung
- Dual Watch
- Konform mit IP67
- Rete Radio Montana (nur für Italien)
- 50 Töne CTCSS + 105 Codes DCS
- Scrambler
- UKW-Rundfunk (programmierbar mit PRG-G15)
- Kompanier (programmierbar mit PRG-G15)
- Sprachabstimmung
- Scan, Monitor, VOX.
- Batteriepack 1600 mAh (22 Stunden Nutzungsdauer)
- Gewicht: 240 g (inklusive Batterie)
- Abmessungen: 113 x 56 x 38 mm
- Motorola 2-Pin-Zubehöranschluss
- Extra EU 5W

Packungsinhalt

- Funkgerät, Gürtel-Befestigungsclip
- Lithium-Batteriepack 1600 mAh, Tisch-Schnellladegerät
- Wandadapter



Code: C1145.04

EAN-Code: 8011869206658

Konform mit den europäischen CE-Vorschriften



G18 PRO NC

Bildergalerie

Einsatzgebiete





www.midlandeurope.com
info@midlandeurope.com

IG:@MidlandItalia
FB:@MidlandItalia

Ausstellungsdatum des Produktdatenblatts
15.2.2024