

HOB260MINI_400V

Abricht-Dickenhobelmaschine



- kompakte Abricht/Dickenhobelmaschine
- einfaches Umrüsten von Abricht- zu Dickenhobel
- Dickenhobeltisch aus massivem Grauguss
- Wendehobelmesser
- schwenkbarer Abrichtanschlag 90°-45°
- mit integriertem Fahrwerk

Lieferumfang: 2 Wendehobelmesser (260 x 18,6 x 1,2 mm)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

HOB260MINI_400V

Abricht-Dickenhobelmaschine



Technische Details

Abricht Tischgröße in mm	1040 x 260
Abrichtanschlag in mm	1100 x 150
Spannung	400V / 3 / 50Hz
Motorleistung S6 in W	2800
Absauganschluss in mm	100
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	3
Hobelwellendurchmesser in mm	63
Hobelmesseranzahl	2
Schall-Druckpegel in dB(A)	56,6/91,5
Nettogewicht in kg	72
Verpackungslänge in mm	710
EAN Code	9120132140298

Abrichten max. Spanabnahme in mm	3
Schwenkbereich Abrichtanschlag	90 - 45°
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Tischhöhe in mm	860
Dickenhobel Tischgröße in mm	400 x 260
Durchlasshöhe in mm	160
Hobelwellendrehzahl in min-1	6500
Schall-Leistungspegel in dB(A)	102,1/99,1
Bruttogewicht in kg	79,500
Verpackungsbreite in mm	570
Verpackungshöhe in mm	590

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**