

WB210ELIFT_230V

Hobelbank elektr. höhenverstellbar



- Arbeitsfläche aus Gummibaumholz (Rubber Wood 23 mm Stärke)
- zwei Hobelbankzangen (Breite : 400 mm (L), Verfahrenweg: max. 125|110 mm)
- ausreichend Stauraum (Ablagefach)
- Arbeitsplatten-dimension: 1885 x 615 mm
- max. Beladung 70 kg
- Höhenverstellung Arbeitsplatte von 820 bis 1300 mm

Lieferumfang: Netzteil, 2 Metallbankhaken



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WB210ELIFT_230V

Hobelbank elektr. höhenverstellbar



Technische Details

Spannung	100-240 V / 50-60 Hz
Aufstellmaß in mm	2110 x 780 x 820-1300
Nutzlast in kg	70
Nettogewicht in kg	63
Verpackungslänge in mm	2.130
EAN Code	9120132140953

Tischhöhe in mm	820 - 1300
Holzart	Gummibaumholz/rubber wood
Bruttogewicht in kg	69
Verpackungsbreite in mm	620
Verpackungshöhe in mm	180

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**