

KGSV 216 MC (615216000) Kappsäge

Bestell-Nr. 615216000
EAN 4061792268265



Abbildung stellvertretend



- Vielseitige Kappsäge mit maximaler Ausstattung: variable Drehzahl, kompakte Zugfunktion, beidseitige Sägekopfneigung und vieles mehr
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Kompakt konstruierte Zugfunktion ohne Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Variable Drehzahl für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten

Technische Werte

KENNWERTE

Abmessungen	705 x 480 x 555 mm
Auflagefläche	345 x 730 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 70 mm

Schnittkapazität 45°/45°	215 x 40 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Sägeblatt	216 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1200 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1500 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 5300 /min
Drehzahl bei Nennlast	4200 /min
Schnittgeschwindigkeit	25 - 60 m/s
Gewicht	15.4 kg
Kabellänge	2 m

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	100 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)
- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Ablänganschlag
- Materialklemme
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Kabelaufwicklung
- Spänefangsack