

Foscam X5 5 MP Super HD WLAN schwenkbare und neigbare Überwachungskamera (schwarz)

EAN: 6954836024317

Die Foscam X5 Überwachungskamera mit einer Auflösung von 5 Megapixeln (2592 × 1944) nimmt gestochen scharfe und klare Bilder auf.

Mit der Schwenk-/Neige-Überwachungskamera können Sie einen 360°-Panoramablick erfassen. Das Objektiv mit einem diagonalen Betrachtungswinkel von 100° und einem horizontalen Drehbereich von 350° sowie einem vertikalen Drehbereich von 70° ermöglicht eine sehr gute Abdeckung.

Die kabellose Kamera unterstützt dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers eine Zwei-Wege-Audiokommunikation.



Zusätzlich zur Bewegungs- und Geräuscherkennung kann die Foscam X5 mit ihrer neuen intelligenten Personenerkennungstechnologie menschliche Aktivitäten erkennen, wodurch "Fehlalarme", die durchfliegenden Insekten, sich bewegende Haustiere oder andere Objekte ausgelöst werden, verringert bzw. vermieden werden. Sie werden nur in den wichtigsten Momenten alarmiert.

Die Kamera ist mit leistungsstarken SMD IR-LEDs ausgestattet und bietet eine klare Nachtsicht von bis zu 8 m.

Diese Kamera unterstützt die P2P-Funktion. Mit der P2P-Technologie für einfachen Zugriff sind keine komplizierten Portweiterleitungseinstellungen erforderlich. Um eine Verbindung zum Smartphone herzustellen, muss lediglich der QR-Code auf der Unterseite der Kamera in der Foscam App gescannt oder die UID in der VMS-Software eingegeben werden, um den Fernzugriff zu aktivieren.

FOSCAM bietet eine Smart Phone APP für Android- und iPhone-Benutzer an. Installieren Sie die Foscam-App mit dem Namen Foscam im App Store und bei Google Play für iOS- und Android-Geräte, dann können Sie Ihre Kamera überall und jederzeit auf Ihrem Smart Mobile-Gerät verwenden.

Über den integrierten MicroSD-Kartenslot können Videos oder Fotos auch auf der MicroSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden.

Die Kamera ist mit Alexa und Google Assistant kompatibel und Sie können Videos von der WLAN-Kamera per Sprachsteuerung abspielen.

Highlights

- 5 Megapixel 2592 × 1944 Auflösung
- H.265/H.264 -Videokomprimierung
- Schwenk- und Neigungsfunktion
- 2,4 GHz WLAN Kamera
- Diagonalen Blickwinkel von 89°
- Nachtsicht bis zu 8 Meter
- P2P-Funktion
- Zwei-Wege-Audio
- Kostenlose FOSCAM App für iOS und Android
- Unterstützt Bewegungs- und Tonerkennung, Personenerkennung
- Unterstützt WPA- und WPA2-Verschlüsselung
- Unterstützt 256 GB Micro SD-Kartenspeicher
- Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel

Lieferumfang

- Foscam X5 Überwachungskamera (schwarz)
- Montageplatte
- AC-Adapter
- USB-Stromkabel
- Kurzanleitung zur Einrichtung
- Netzkabel
- Erweiterungsschrauben

Technische Daten

	Modell	X5
Bildsensor	Sensor	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Auflösung	5 MP 2592 × 1944
	Min. Beleuchtungsstärke	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
Objektiv	Objektiv Typ	Glasobjektiv
	Brennweite	f 3,6 mm
	Blende	F 2.4
	Blickwinkel	Diagonal: 100°, Horizontal: 77.8°, Vertikal: 58°
Video	Bildkomprimierung	H.265/H.264
	Bildwiederholrate	5 MP (2560 x 1920) 15 fps, 1080P (1600 x 1200) 25 fps, 720P (1024 x 768) 25 fps
	Auflösung	5 MP, 1080P, 720P, VGA
	Stream	Dualer Stream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar.
	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 350° & Vertikal: 70°
	Bild spiegeln	Umdrehen und spiegeln
	Infrarot-Modus	4 Stück SMD-IR-LEDs
	Nachtmodus	Automatisch oder manuell
	Sichtbarkeit bei Nacht	8 m
Audio	Eingang / Ausgang	Zwei-Wege-Audio, integriertes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kompression	PCM / AAC
	Sirene	Unterstützung einer Alarmsirene von maximal 100 dB
Netzwerk	Ethernet	Ja
	WLAN Standard	IEEE802.11b/g/n
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.) IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.) IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.)
	WLAN Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	WLAN-Konfiguration	Unterstützt das Scannen von QR-Codes
	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Systemanforderungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
Andere Funktionen	Bewegungserkennung	Push-Nachricht an das Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	Tonerkennung	Push-Nachricht an das Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	Erkennung von Personen	Push-Nachricht an das Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	Privatsphärenschutz	Ja
	Benutzerkonten	Drei Stufen der Benutzerrolle
	Zurücksetzen	Reset-Taste ist verfügbar
Strom	Zoom	20X digital zoom Funktion
	Stromversorgung	USB C 5V/1.0A
	Stromverbrauch	7,5 Watt (Max.)
Abmessungen	Abmessungen (L x B x H)	83 x 76 x 114 mm
	Nettogewicht	186 g
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10°C~ 50°C (14°F ~ 122°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerungsfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend