



Handleuchte

13138 HL



Art.-Nr. **77490019**
GTIN **4018754360635**
Modell **13138 HL 1000**

Bezeichnung. Handleuchte 1000, 500 lm

Eigenschaften.

- regulierbarer Lichtstrom mit 2 Helligkeitsstufen: 100 % (1.000 lm) / 50 % (500 lm)
- Zusatzleuchte mit 200 lm
- Leuchtweite: bis 60 m
- Leuchtdauer: bis zu 7 Stunden
- integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2.600 mAh/9,62 Wh mit Sicherheitselektronik
- aufladbar über Typ-C-Anschluss
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- mit Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
- zur Befestigung an Metalloberflächen mit Haltemagnet und Magnetfuß
- 2 um 360° drehbare Haken zum Aufhängen
- Schutzklasse: IK07/IP54
- Zubehör: USB-Typ-C Ladekabel (100 cm)

Vorteile.

Wiederaufladbare LED-Handleuchte mit hoher Leuchtleistung von bis 1.000 lm.

Bis zu 7 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank fest verbauten Li-Ionen-Akkus mit Sicherheitselektronik (3,7 V/2.600 mAh/9,62 Wh).

Das Gehäuse aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bietet dank der Schutzart IP54 zuverlässigen Schutz vor Staub und Spritzwasser.

Eine Zusatz-LED im Lampenkopf erweitert die Lichtleistung der Hauptleuchte.

Die Haltemagnete an der Unter- und Rückseite sowie drehbare Haken gestalten die Befestigung besonders flexibel und praktisch.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Doppelte Leistung.

Dank der leistungsstarken COB-LED-Technologie mit einem weiten Abstrahlwinkel wird das helle Licht in der Werkstatt, im Lager oder in der Halle gleichmäßig über große Flächen verteilt. Eine zusätzliche SMD-LED am Lampenkopf sorgt für eine kraftvolle, fokussierte Punktbeleuchtung bei präzisen Inspektions- oder Montagearbeiten an Bauteilen und Maschinen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Flexible Befestigung.

Der Griff und der Standfuß sind um 180° verstellbar und unterstützen damit eine flexible Ausrichtung des Lichts. Dank der praktischen Magnethalterung lässt sich die Lampe sicher an Metalloberflächen anbringen. Zusätzlich kann sie mit 2 ausklappbaren, drehbaren Haken aufgehängt werden.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Leistungsstark und aufladbar.

Die Leuchte verfügt über einen fest verbauten Li-Ion-Akku mit einer Kapazität von 2.600 mAh. Sie lässt sich bequem über einen USB-Typ-C-Anschluss aufladen. Eine wasserdichte Silikonabdeckung schützt die Ladebuchse vor äußeren Einflüssen. Der aktuelle Ladestatus sowie die Restkapazität des Akkus sind jederzeit einsehbar über eine seitliche LED-Kontrollanzeige.

Technische Attribute.

Akku-Typ	Li-Ionen 3,7 V / 5000 mAh
Breite mm (b)	48 mm
Höhe mm (h)	32 mm
Länge mm (L)	266 mm
Lichtstrom	1000, 500 lm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	266
Breite mm (IFS)	48
Höhe mm (IFS)	32
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	290
Breite (verpackt, mm)	265
Höhe (verpackt, mm)	170
Volumen (verpackt, dm3)	13.0645 dm3
Art.-Nr.	77490019
Gewicht (brutto, kg)	5,002
Gewicht PAP (kg)	0,066
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754360635
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	85131000

Packnorm

12

Gewicht (g)

340 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
77490019	13138 HL 1000	Handleuchte 1000, 500 lm	4018754360635

GTIN-Code.



Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal