

Dahua Picoo A2

5 MP WLAN-Überwachungskamera (Wi-Fi 6) mit KI-gestützter Personen- und Fahrzeugerkennung, automatischer Objektverfolgung und integrierter Sirene

EAN: 6939554961144

Die Dahua Picoo A2 Schwenk- und Neige WLAN-Überwachungskamera ist eine hervorragende Sicherheitslösung für Ihr Zuhause. Dank der hohen Auflösung von 5 MP (2880x1620), dem Schwenkbereich von 0° bis 345° und dem Neigebereich von 0° bis 90° kann die Kamera jede Situation in Ihrem Zuhause mit den nötigen Details erfassen und aufzeichnen.

Die integrierten, smarten LED-Spotlights sorgen dafür, dass Sie auch bei völliger Dunkelheit klare und farbige Bilder erhalten, sodass Sie auch in der Nacht keine wichtigen Details verpassen. Zusätzlich ermöglicht die IR-Nachtsicht eine zuverlässige Überwachung im Dunkeln in bis zu 30 Metern Entfernung.



Ihre innovativen Funktionen wie KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit automatischer Verfolgung bieten einen zuverlässigen und smarten Schutz Ihres Eigenheims. Ebenso bietet die Dahua Picoo A2 Ihnen die Möglichkeit, eine automatische Patrouille einzustellen, womit die Kamera die wichtigsten Bereiche auf Ihrem Grundstück völlig automatisch abdeckt und überwacht.

Dank integriertem Dualband-WLAN (2,4GHz & 5 GHz) kombiniert mit der neuesten Wi-Fi 6 Anbindung, bietet die Kamera eine nahtlose Integration ins heimische Netzwerk mit dem geringsten Verlust an Geschwindigkeit und Leistung des Netzwerkes. Möglich ist auch eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über einen RJ45-Anschluss, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Die Picoo A2 Kamera setzt auf die neueste H.265 Codierung, womit Datenverbrauch in Ihrem Heimnetzwerk eingespart wird, bei gleichbleibender und hoher Bildübertragungsqualität.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen die integrierten Sound- und Lichtalarmfunktionen, die Sie manuell über die App steuern oder auf automatische Auslösung einstellen können. Dank der neuen integrierten Rot-Blauen Alarmleuchten, sorgt die Kamera bei Eindringlingen für Aufmerksamkeit und kann somit mögliche unbetene Gäste besser abschrecken.

Mit der kostenlosen Dahua App erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn unerwartete Ereignisse auftreten. Mit der 2-Wege-Audio-Funktion ist eine direkte Kommunikation möglich, beispielsweise um Gäste zu begrüßen oder Eindringlinge zu warnen.

Die Dahua Picoo A2 unterstützt verschiedene Speicheroptionen: Micro SD-Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR).

Mit der neuen Bluetooth-Pairing-Funktion von Dahua bietet die Picoo A2 eine schnelle und einfache Installationsmöglichkeit. Ohne Vorkenntnisse lässt sich die Kamera innerhalb weniger Augenblicke in das Heimnetzwerk integrieren und sorgt so im Handumdrehen für intelligente und sorgenfreie Sicherheit.

Mit der IP66 Zertifizierung ist die Kamera äußerst robust und hält selbst Schnee und Starkregen stand, wodurch eine langlebige Sicherheit für Ihr Eigenheim geboten wird.

Hauptmerkmale

- 5 MP (2880 x 1620) Auflösung
- H.265+/H.265-Videokomprimierung: Reduziert Bandbreite und Speicherplatz
- Personen- und Fahrzeugerkennung: Präzise und schnelle Benachrichtigung
- Intelligente Verfolgung: Automatische Verfolgung von sich bewegenden Objekten
- Zwei-Wege-Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für direkte Kommunikation
- Farb- und Infrarot-Nachtsicht: Bis zu 30 Meter klare Sicht bei Nacht
- Integrierte Alarmsirene & Rot-Blaue Alarmleuchten zur Abschreckung unerwünschter Besucher
- Netzwerkverbindung: Unterstützt sowohl WLAN als auch kabelgebundene Netzwerkverbindungen
- Aufzeichnung von Ereignissen auf Micro-SD-Karte bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kostenlose Dahua App (iOS & Android)

Technische Daten

Modell	Picoo A2 (DH-P5AS-PV)
Auflösung	5 MP (2880 x 1620)
Videokompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (nur vom Substream unterstützt)
Bildsensor	1/2,7" CMOS
Min. Beleuchtung	0,007 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0007 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein)
Blende	F1.6
Brennweite	4,0 mm
Sichtfeld	78°(H), 42°(V), 92°(D)
Schwenken und Neigen	0° - 345° - Schwenken / 0 - 90° - Neigung
Nachtsicht	Farbnachtsicht: bis zu 30 Meter (2 weiße LEDs) S/W-Nachtsicht: bis zu 30 Meter (2 IR-LEDs)
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Bis zu 25/30 fps
Bitrate	H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265:32 kbps–6144 kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja
Intelligente Verfolgung	Ja
Abnormale Geräuscherkennung	Ja
Konfigurierbare Bereiche	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 / 5 GHz WLAN, RJ45 1 x 100 Mbps Ethernet Port
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP≤20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE), EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE)
WLAN-Kopplung	Bluetooth-Kopplung
Speicheroptionen	Micro SD Karte bis zu 256 GB
App-Unterstützung	DMSS, Smart PSS Lite
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
Stromversorgung	DC 12 V, 1 A
Leistungsaufnahme	Basis: 2 W, Max: 14 W (Beleuchtung + Warnlicht + Sirene + PTZ)
Betriebstemperatur	-30°C - +55°C,
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%
Abmessungen	125,4 mm x 110,0 mm x 140,3 mm (4,94" x 4,37" x 5,52")
Gewicht	0,4 Kg

Lieferumfang

- Dahua Picoo A2 5 MP WLAN-Überwachungskamera
- Netzadapter
- Wasserdichte Hülle
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Lochschablone zur Montage
- Rechtliche Informationen