Akku-Winkelschlagschrauber

DTL300

18V • 1/2" • 360/530 Nm • 0-3.200 min^{-1}

Kompakter 18V Winkelschlagschrauber mit 530 Nm Lösemoment – ideal für enge Stellen.

Der Makita DTL300 ist ein kraftvoller 18V Akku-Winkelschlagschrauber mit bis zu 530 Nm Lösemoment – perfekt für enge, schwer zugängliche Bereiche. Dank bürstenlosem Motor, dreistufige elektronische Drehzahleinstellung, Auto-Stopp-Funktion und 3 LEDs liefert er Top-Performance bei maximaler Kontrolle – auch bei festsitzenden Schrauben.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Drehmoment max.	340 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1500 / 3200 min^{-1}
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1800 / 2800 / 4000 min^{-1}
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Standardschrauben	M10 -M20
Hochfeste Schrauben	M10 -M16
Schallleistungspegel (L_{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,8 - 2,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	414 x 80 x 92 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

821551-8
MAKPAC Gr. 3



836600-8
Tiefziehteil für MAKPAC

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF