Akku-Pendelhubstichsäge

DJV186

18V • 0-2.900 min^{-1} • 65 mm

Pendelhubstichsäge mit 3-facher Pendelhubeinstellung & optional anschließbarer externer Staubabsaugung

Die kompakte 18V Akku-Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung verfügt über eine Schnitttiefe in Holz bis zu 65 mm Schnitttiefe in Holz, elektrischer Bremse, optional externer Staubabsaugung und ergonomischem Softgriff – perfekt für präzise Kurven- und Gehrungsschnitte in Holz, Alu oder Stahl.



LXT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 2900 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	10 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	257 x 81 x 196 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Vibrationswerte, Bretter schneiden	7,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s²
Vibrationswerte, Sägen Metall	4,2 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Sägen Metall	1,5 m/s²
Schallleistungspegel (L_{WA})	93 dB(A)

Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- 3-fach Pendelhub plus Neutralstellung
- Schlankes Design mit gummiertem Griff für mehr Komfort
- Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

450128-8
Kontaktschutzkappe LXT



821550-0
MAKPAC Gr. 2



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF