Akku-Stauchkopfnagler

DBN501

18V • 18GA • 15-50 mm

Kraftvoller, kompakter Nagler fu r das problemlose Eintreiben der Nägel in Holz

Kraftvoller, kompakter Nagler mit schlankem Nasendesign für optimale Sicht beim Eintreiben. Der Nagler ist umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung. Die Einschlagtiefe lässt sich werkzeuglos einstellen. Der DBN501 arbeitet ohne Gaskartusche und ist daher sehr wartungsarm. Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung.



Technische Details

Stiftlänge	15 - 50 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Magazinkapazität	110
Akkuspannung	18 V
Schallleistungspegel (L_{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	246 x 96 x 301 mm
Gauge	18 Ga
Akkutyp	Li-ion
Winkel der Nägel	0 °

Spezifikationen

- Dank pneumatischem Federmechanismus hohe Kraft und schnelle Schussfolge
- Einzel- oder Serienauslösung
- Mit Trockenschusssperre
- Tiefeneinstellung
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

346317-0
Einhängebügel



821552-6
MAKPAC Gr. 4



836366-0
Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF