

Akku-Astscherer

DUP181Z

18V • 30 mm

Handliche Akku-Astscherer für den Wein- und Obstbau

Handliche 18V Akku-Astscherer für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm. Geeignet für bspw. den Wein- und Obstbau. Öl zur Schmierung der Messer kann ohne Ausbau der Messer zugefügt werden.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Schnittleistung	30 mm
Motorbremse	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,1 - 2,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	300 x 75 x 113 mm
Vibrationswerte, Leerlauf	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Leerlauf	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Einstellbare Messeröffnung
- Externe Öleinfüllmöglichkeit ohne Ausbau der Messer
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

EAN 0197050013804

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

782212-4

Steckschlüssel SW13



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



783208-8

Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm



Optionales Zubehör

1910U9-1

Multiöl Pflegespray 300ml



1916B3-6

Griffverlängerung Astscheren



782212-4

Steckschlüssel SW13



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



783208-8

Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

