



## ET LÖTSPITZEN SET

ETA, ETB, ETC, ETP, ETSL

BESTELL-NR: T0054104699



### Original Weller ET Ersatz Packung mit 5 Lötspitzen

Die Original Weller ET-Lötspitzen sind für die Verwendung des WEP70 LötKolbens konzipiert. Diese arbeiten mit der professionellen Lötstation WE1010, die hocheffizient und präzise Lötaufgaben erledigt.

### + MERKMALE

#### > EFFEKTIVE WÄRMEÜBERTRAGUNG

Hochwertiger Kupferkern garantiert eine effektive Wärmeübertragung zur Lötstelle

#### > VERLÄNGERTE LEBENSDAUER

Eisen und Chrombeschichtung verlängert die Lebensdauer der Lötspitze

#### > ORIGINAL WELLER LÖTSPITZEN

Weller Original ET-Spitzen haben eine lange Lebensdauer, was die Gesamtbetriebskosten reduziert. Im Laufe der Zeit könnte sich diese Lötstation sogar durch geringere Kosten für Spitzen und Wartung amortisieren.

#### > HOHE LÖTQUALITÄT

Original Weller-Spitzen für den Einsatz mit der Lötstation WE1010 entwickelt wurden und eine Temperaturstabilität und eine Temperatursperrfunktion bieten, die die Spitzen, Bauteile und Leiterplatten schützt und wiederholbare Lötergebnisse ermöglicht

#### > ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ

Mit Weller ET-Spitzen sind konzipiert für die Verwendung mit WE1010, WE1010EDU, LR21, WES51/50, WESD51

#### > VERHINDERT DAS VERKLEBEN DES SENSORS

Die Lötspitzen der Weller-ET-Serie verfügen über eine Edelstahlkappe in der Sensoröffnung. Dadurch wird ein Verkleben des Präzisionstemperatursensors des WEP70-LötKolbens verhindert.

#### ORIGINAL WELLER WE1010 LÖTSPITZEN

##### ETA - Meißel

1,6/1,6/0,7 mm

##### ETB - Meißel

2,4/2,4/0,8 mm;

##### ETC - Meißel

3,2/3,2/0,8 mm;

##### ETP - Rund stumpf

Ø 0,8/0,8 mm ;

##### ETSL - Spitz gerade

0.4 mm

Technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

