



Jahre Garantie*

ANSMANN FL50 W 18 V

LED-Strahler für 18V Powertool-Akkupacks (inkl. Adapterplatten für Bosch, Makita, Milwaukee/Dewalt)

Features

- ANSMANN Luminary 18V Arbeitsstrahler mit 50 W COB-LED und einer Leuchtkraft von bis zu 4.500 Lumen
- Kompatibel mit 18V Powertool-Akkupacks - inkl. Adapterplatten für Akkupacks verschiedener Marken: Bosch, Makita und Milwaukee/Dewalt
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Sehr robust und stoßfest (IK05)
- Helles LED Licht mit einer Farbtemperatur von 6500K zum optimalen Arbeiten
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 75°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Stoßfestigkeit



360° drehbar



Farbtemperatur



Inklusive Adapterplatten



Artikelnummer: 1600-0713

Lieferumfang: Arbeitsstrahler, 3 Adapterplatten (Bosch, Makita, Milwaukee/DeWalt), Bedienungsanleitung



4 013674 212743

Spezifikationen

Eingangsspannung	18V DC			
Leuchtmittel	COB-LED			
Leistung Leuchtmittel	50 W			
Max. Lichtstrom	4.500 Lumen			
Schutzart	IP54			
Stromversorgung	18V Werkzeugsakkus (BOSCH, MAKITA, DEWALT/MILWAUKEE)			
Leistungsdaten	Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit
	Hoch	77 m	4.500 Lumen	6.000 Lux
	Mittel	55 m	2.500 Lumen	3.000 Lux
	Niedrig	39 m	1.250 Lumen	1.500 Lux
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05			
Farbtemperatur	6500 K			
Montagehöhe	0,0 m - max. 2,99 m			
Gehäusematerial	Aluminium			
Farbe	schwarz			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	-5 - 35 °C			
Lagertemperatur	-10 - 40 °C			