



Jahre Garantie*

ANSMANN WL350R

Wiederaufladbare Arbeitsleuchte inkl. Haltemagnet, Aufhängehaken und Gürtelclip

Features

- Arbeitsleuchte mit 3W COB-LED & 3W SMD-LED
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Haltemagnet am Standfuß zum Befestigen an metallischen Gegenständen
- Aufgehängehaken im Gürtelclip
- Fest verbauter Li-Po-Akkupack (3.7V / 1200mAh), mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (max. 5V / 1000mA), Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Beleuchtungsstärke COB-LED 550 Lux | Spot-LED 1800 Lux
- Lichtstrom bis zu 350 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 7 Stunden
- Schutzart: IPX3 / IK05



Lichtstrom



Leuchtdauer



Stoßfestigkeit



Leuchtweite



Magnetische Halterung



inklusive USB-C Kabel



Wiederaufladbarer Li-Ion
Akku



Artikelnummer: 1600-0706
Lieferumfang: Arbeitsleuchte, USB Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Schutzart	IPX3					
Stromversorgung	Li-Po Akkupack (3,7 V / 1200 mAh / 4,44 Wh)					
Leuchtmodi	Hoch / Niedrig / Punktbeleuchtung					
Leistungsdaten	Modus	Farbtemperatur	Max.	Max.	Max.	Max.
			Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	Hoch	6500 K	23 m	350 Lumen	550 Lux	4 Std.
	Niedrig	6500 K	15 m	120 Lumen	200 Lux	6 Std.
	Spot	7500 K	40 m	80 Lumen	1.800 Lux	7 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05					
Leuchtmittel	Leuchtmittel	Leistung	Optisches System		Farbtemperatur	
		Leuchtmittel				
	COB-LED	3 W	Weitwinkel		6500 K	
	SMD-LED	3 W	Punktfokussierung		7500 K	
Gehäusematerial	ABS, PC					
Farbe	schwarz / blau					
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C					
Lagertemperatur	-10 - 30 °C					