



Jahre Garantie*

ANSMANN COB LED-Leuchte mit 9V Batterie

Praktische und handliche Mini-Leuchte mit 3W COB-LED, betrieben durch 9V Batterie

Features

- 3W COB-LED mit bis zu 60 Lumen
- Beleuchtungsstärke bis zu 29 Lux
- Leuchtweite bis zu 11 Meter, Leuchtdauer bis zu 11 Stunden
- Tageslicht: 6500 K
- 2 Schaltfunktionen: Hoch & niedrig
- Einfache Inbetriebnahme durch 9V-Batterie
- Schutzart: IP20
- praktisches Kunststoffgehäuse



Lichtstrom



inklusive Batterie



Leuchtdauer



Leuchtweite



Artikelnummer: 1600-0714

Lieferumfang: Leuchte, 9V-Batterie,
Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Leuchtmittel	COB-LED				
Leistung Leuchtmittel	3 W				
Schutzart	IP20				
Stromversorgung	9V Batterie				
Leistungsdaten	Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
	Hoch	11 m	60 Lumen	29 Lux	3 Std.
	Niedrig	7 m	25 Lumen	12 Lux	11 Std.
Farbtemperatur	6500 K				
Gehäusematerial	ABS				
Farbe	schwarz				
Betriebstemperatur	10 - 35 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				