

3 Jahre Garantie*

ANSMANN Universalleuchte ML3000RD

Akku-Universalleuchte mit Dimmfunktion, inkl. Haltemagnete und Aufhängehaken

Features

- Universalleuchte mit 30W COB-LED, dimmbar über das Dimmrad
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffffläche
- Haltemagnete an den Halterungen zum Befestigen auf metallischen Gegenständen
- Aufgehängehaken auf der Gehäuserückseite
- Fest verbauter Li-Ion Akkupack (7,4 V / 2600 mAh), mit Akkukapazitätsanzeige
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (max. 5 V / 2000 mA), Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Beleuchtungsstärke 4000 Lux, Lichtstrom bis zu 3000 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- Schutzart: IP44 / IK07

30W Hochleistungs-LED

3000lm Lichtstrom

up to 8h Leuchtdauer

IP44 Spritzwassergeschützt

IK07 Stoßfestigkeit

60m Leuchtweite

Li-Ion Wiederaufladbarer Li-Ion Akku

*Garantiebedingungen unter https://www.ansmann.de/garantiebedingungen



Artikelnummer: 1600-0611

Lieferumfang: Universalleuchte, USB Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung

4 013674 200030

Spezifikationen

Leuchtmittel	30 W COB-LED					
Schutzart	IP44					
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack (7,4V / 2600mAh / 19,24 Wh)					
Leistungsdaten	**Modus**	**Farbtemperatur**	**Max. Leuchtweite**	**Max. Lichtstrom**	**Max. Helligkeit**	**Max. Leuchtdauer**
	Max.	6000 K	60 m	3.000 Lumen	4.000 Lux	2,5 Std.
	Min.	6000 K	20 m	300 Lumen	400 Lux	8 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07					
Gehäusematerial	ABS, TPU, PC					
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C					
Lagertemperatur	-10 - 30 °C					