

ANSMANN Lithium-Eisenphosphat Akku Mignon AA 500 mAh

Mignon AA Lithium-Eisenphosphat Akku – 3,2 V / 500 mAh / 1,6 Wh – geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Eisenphosphat Akku Mignon AA mit Safety Board
- Ideal geeignet für den Einsatz in Solarleuchten
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 0,3 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Artikelnummer: 1300-0021

Lieferumfang: 1× LiFePO4 Akku Mignon AA 500 mAh



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,2 V
Zellengröße	Mignon AA
Zellenchemie	Lithium-Eisenphosphat
Nominal-Kapazität	500 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Schnellladefähig	Ja
Max. Dauerentladestrom	0,3 A
Energie	1,6 Wh
Farbe	schwarz / violett
Verpackung	Karton