

CJ18DB (Basic) (HSC II) Akku Stichsäge

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



PL
POWER LOCK SYSTEM

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- Starkes Gebläse für freie Schnittpur
- Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte
- Soft-touch-Gehäuse und Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, gleichzeitig auch als Prallschutz ausgelegt
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Kleiner Griffumfang, nur 188 mm
- Mit Staubabsaugadapter, für den Anschluss an einen Staubsauger

Technische Daten

Sägeleistung in Holz:	135 mm
Sägeleistung in Stahl:	10 mm
Sägeleistung in VA:	2,5 mm
Kleinsten Schnittradius:	25 mm
Gehrungsschnitte R/L:	45 °
Leerlaufhubzahl:	550-2500 min ⁻¹
Sägehub:	26 mm
Abmessung LxH:	300x174 mm
Gewicht (ohne Akku):	2,0 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Staubabsaugadapter
1 Schlüssel
1 Spanreißschutz
1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. CJ18DBW2Z

EAN-Nr. 4966376409600